

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 40, Závitořezný rozsah: M14-33****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: JIS B6339

Délkové vyrovnání tlak: 20 mm

Délkové vyrovnání tah: 20 mm

Vnější Ø D: 78 mm

Vnitřní Ø D₁: 48 mm

Délka vyložení rozměr A: 162,5 mm

Technický popis

Délkové vyrovnání tah	20 mm
Vnitřní Ø D ₁	48 mm
Vnější Ø D	78 mm
Závitořezný rozsah	M14 – M33
Délkové vyrovnání tlak	20 mm
Délka vyložení rozměr A	162,5 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm	335640 14
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 18 mm	335640 18
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm	335640 16
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
	308700 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 22 mm

335440 22

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 11 mm

335440 11

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 11 mm

335640 11

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308600 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 18 mm

335440 18

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 28 mm

335640 28

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 28 mm

335440 28

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 20 mm

335640 20

Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou
Stopka závitníku Ø 22 mm

335640 22

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky
Stopka závitníku Ø 16 mm

335440 16

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm	335440 12
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm	335640 12
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 25 mm	335440 25
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 25 mm	335640 25
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 20 mm	335440 20
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm	335440 14