

HOLEX**Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, BT 50, Závitořezný rozsah: M14-33****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 334670 M14-33 |
| GTIN | 4045197750389 |
| Třída artiklu | 32P |

Popis**Provedení:**

- **Krátké provedení, s elastickým vyrovnáním délky v tlaku a tahu.**
- **Nastavitelný přítlak náběhu pro různé materiály a závitníky.**

Použití:

- **Zhotovování kalibrických závitů.**
- **Použitelné pro pravé a levé závity.**
- **Pro NC stroje a obráběcí centra.**

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky viz č. 335420 – 335660.

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308820; 308835.

Upozornění:

- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla s jiným provedením stopky vel. M14 – M33 jsou k dodání na poptávku.**
- **Závitořezná rychlovýměnná sklíčidla nejsou vhodná pro vnitřní chlazení.**

Norma pro upínání: JIS B6339

Délkové vyrovnání tlak: 20 mm

Délkové vyrovnání tah: 20 mm

Vnější Ø D: 78 mm

Vnitřní Ø D₁: 48 mm

Délka vyložení rozměr A: 141 mm

Technický popis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Vnější Ø D | 78 mm |
| Závitořezný rozsah | M14 – M33 |
| Délka vyložení rozměr A | 141 mm |
| Vnitřní Ø D ₁ | 48 mm |
| Délkové vyrovnání tah | 20 mm |
| Délkové vyrovnání tlak | 20 mm |
| Upnutí | BT 50 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 12 mm | 335440 12 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308600 50 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 16 mm | 335640 16 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308605 50 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 22 mm | 335440 22 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 11 mm | 335640 11 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308830 50 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 18 mm | 335440 18 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 22 mm | 335640 22 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 14 mm | 335640 14 |
| | 308810 50 |

Momentový nástavec protažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

| | |
|---|-----------|
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308615 50 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50 | 308740 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308820 50 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 25 mm | 335440 25 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308660 50 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 12 mm | 335640 12 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 20 mm | 335640 20 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 16 mm | 335440 16 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308640 50 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 20 mm | 335440 20 |
| Momentový nástavec protažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308812 50 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 18 mm | 335640 18 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 28 mm | 335640 28 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 11 mm | 335440 11 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 28 mm | 335440 28 |

| | |
|---|-----------|
| Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou Stopka závitníku Ø 25 mm | 335640 25 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308720 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308610 50 |
| Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky Stopka závitníku Ø 14 mm | 335440 14 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308620 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308650 50 |