

Garant
TK kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, Ø D: 8mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212592 8
GTIN	4045197761446
Třída artiklu	210

Popis
Provedení:

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm Bez vnitřního chlazení.

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
\varnothing stopky D_s h6	8 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Počet břitů Z	2
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing břitu D_c	8 mm
Vnitřní chlazení	ne
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Upínací šroub	219870
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,9 Nm	211750 0,9