

Garant**TK kopírovací fréza velmi dlouhá, válcová stopka, Ø D: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212592 16
GTIN	4045197761477
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesné uložení vyměnitelných destiček díky optimálnímu dimenzování tolerancí destiček a tolerancí uložení destiček.

Je zaručena nejvyšší přesnost při výměně: $\pm 0,015$ mm

Použití:

Univerzální použití pro dokončovací a semidokončovací operace.

Tvrdokov – pro velké hloubky obrábění a pro snížení vibrací.

Upozornění:

Vypočítat počet otáček podle užitečného $\varnothing D_w$. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	2
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Délka vyložení L_1	55 mm
$\varnothing d_1$	14 mm
\varnothing břitu D_c	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	175 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kopírovací frézování

Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	219872
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0