


Garant**Vyměnitelná frézovací destička Ø 12 mm, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212717 ST1400
GTIN	4045197761583
Třída artiklu	21A

Popis**Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: $\pm 0,015$ mm.****Použití:**

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.

Posuv f_z v oceli < 60 HRC: 0,2 mm

Typ: HB7520

Technický popis

Typ	ST1400
Typ	HB7520
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius R	1 mm
Posuv f_z v hliníku tvořícím krátké třísky	0,25 mm

Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Posuv f_z v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování