


**Garant****Vyměnitelná frézovací destička Ø 16 mm, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212724 ST1400
GTIN	4045197761637
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:****Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.****· Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny:  $\pm 0,015$  mm.****Použití:**

Torus destičky s rohovým rádiusem. Pro snížení řezné síly a snížení vibrací.

Posuv  $f_z$  v oceli < 60 HRC: 0,2 mm

Typ: HB7520

**Technický popis**

Typ	ST1400
Typ	HB7520
Rohový rádius	1 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius R	1 mm
Posuv $f_z$ v hliníku tvořícím krátké třísky	0,3 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Posuv $f_z$ v oceli < 60 HRC	0,2 mm
Počet výměn/řezání	1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování