

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, SK 40 A = 200, Ø trnu d1: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	301136 16
GTIN	4045197761286
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	17 mm
Ø D ₂	38 mm
Hmotnost	2,5 kg
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
	308630 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308806 40

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm

309840 40