

**Garant****Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, SK 50 A = 200, Ø trnu d1: 27mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	301146 27
GTIN	4045197761750
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

**Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

### Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

### Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

### Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

## Technický popis

Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	21 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Hmotnost	6,8 kg
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
	308740 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308760 50

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308785 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50