

**Garant****Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový, HSK-A 100 A = 200, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306708 22
GTIN	4045197761996
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip Balluff/RFID.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

**Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

**Výhoda:**

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

**Rozsah dodávky:**

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

**Upozornění:**

Další velikosti na poptávku.

**Technický popis**

Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	19 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
---------------------------------	-----------