

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 120, Ø upnutí D1: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	303465 10
GTIN	4045197762351
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

Použití:

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	23,7 mm
L ₂	74 mm

Ø D ₂	16 mm
Upnutí	BT 40 A = 120
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40