

**Garant****Úzké hydraulické pouzdro, BT 40 A = 120, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303465 12
GTIN	4045197762368
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°).
- Ideální tlumicí vlastnosti.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.

**Použití:**

- Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- K vrtání, vystružování a frézování.
- K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Rozsah dodávky:**

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802. Redukční pouzdra č. 302135 – 302187.

**Technický popis**

Ø D <sub>3</sub>	25,8 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
L <sub>2</sub>	75 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Vnější Ø D	49,5 mm

Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Upnutí	BT 40 A = 120
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302135 5
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302140 3
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302140 4
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302140 5
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302140 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302135 4
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302135 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302135 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302140 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302135 8
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40