

Garant**Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 100, Ø upnutí D1: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	300341 16
GTIN	4045197762801
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

GARANT –Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.**S uzavíratelnými chladicími kanály.****Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	48 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Upnutí	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50

Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm

309900 16