

HOLEX**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302058 20
GTIN	4045197762962
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímú frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32; redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Hmotnost	3,3 kg
Užitná délka L_1	61,5 mm
Upínací $\varnothing D_1$	20 mm
Závit M	M16×1
Dráha nastavení V	10 mm

Ø D ₂	42 mm
Délka vyložení rozměr A	80,5 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302165; 302155; 302150
L ₂	42 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302155 14
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302160 5
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302160 10
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302160 12
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302155 10
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302155 16
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
	308720 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308820 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm

302155 3

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm

302155 12

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50

308830 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 14 mm

302160 14

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308640 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308650 50

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308760 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm

302160 3

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 16 mm

302160 16

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm

302155 8

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50

308740 50

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm

302155 4

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308605 50

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm

302160 4

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm

302155 6

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308765 50

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308600 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302155 5
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302160 8