

**Garant****Tepelný upínač 3°, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302356 3
GTIN	4045197762702
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

**Použití:**

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410, vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 304450.

**Upozornění:**

Délkové nastavení není možné!

**Technický popis**

Vnější Ø D	14 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
	308700 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
---	-----------

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
--	-----------

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
--	-----------

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
---	-----------

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
--	-----------

Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
--	------------

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
--	-----------

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
---	-----------

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
---	-----------

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
--	-----------

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
---	-----------

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
--	-----------