

Garant**Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273910 20
GTIN	4045197762986
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **pravé destičky**, pro **levé držáky** používejte **levé destičky**.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25,2 mm
Celková délka L	125 mm
Délka hlavy L ₁	21,4 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Velikost stopky	20 mm
Volná délka	1,2 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 13

279815 13

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500