

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273911 16
GTIN	4045197763105
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **pravé destičky**, pro **levé držáky** používejte **levé destičky**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L ₄	20,2 mm
Délka hlavy L ₁	21,4 mm
Celková délka L	125 mm
Volná délka	1,2 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 13	279815 13
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500