

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273911 25
GTIN	4045197763129
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **pravé destičky**, pro **levé držáky** používejte **levé destičky**.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	21,4 mm
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Celková délka L	150 mm
Volná délka	1,2 mm
Funkční šířka L ₄	30,2 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 13	279815 13
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500