

**Garant****Vyvrtávací tyč, pravá, Stopka Ø DS: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273914 25
GTIN	4045197763136
Třída artiklu	21W

**Popis****Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **levé destičky**, pro **levé držáky** používejte **pravé destičky**.

**Technický popis**

Celková délka L	250 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	30,5 mm
Výška destičky L <sub>2</sub>	11,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 13	279815 13
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

---

659957 500