

Garant**Vyvrtávací tyč, levá, Stopka Ø DS: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273915 25
GTIN	4045197763167
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **levé destičky**, pro **levé držáky** používejte **pravé destičky**.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	30,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Výška destičky L_2	11,5 mm
Celková délka L	250 mm
Středové přesazení L_3	17,5 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Upínací šroub Typ 13

279815 13

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500