

**Garant****Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	302135 8
GTIN	4045197763235
Třída artiklu	31G

## Popis

### Provedení:

**S drážkami chladícího kanálku.**

### Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3 \times d$ ).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

### Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 12 mm.**

## Technický popis

Ø D	12 mm
Celková délka L	47 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro

