

**Garant****Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302175 14
GTIN	4045197763280
Třída artiklu	31G

**Popis****Provedení:****S drážkami chladícího kanálku.****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3\times d$ ).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Vhodné pro:**Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 32 mm.****Technický popis**

Celková délka L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Atribut názvu produktu	Ø 32 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro

