

**Garant****Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302175 16     |
| GTIN           | 4045197763297 |
| Třída artiklu  | 31G           |

**Popis****Provedení:****S drážkami chladičího kanálku.****Použití:**

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při 3×d).**
- **Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

**Vhodné pro:**Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 32 mm.****Technický popis**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Celková délka L                  | 63,5 mm          |
| Ø D                              | 32 mm            |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>         | 16 mm            |
| Atribut názvu produktu           | Ø 32 mm          |
| Systém přesné obvodové házivosti | 5 $\mu\text{m}$  |
| Druh produktu                    | Redukční pouzdro |

