

Garant**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 32 mm, Ø upnutí D1: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302175 18
GTIN	4045197763303
Třída artiklu	31G

Popis

Provedení:

S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

- K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
- Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
- Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při 3×d).
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).
- Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím Ø 32 mm.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	18 mm
Ø D	32 mm
Celková délka L	63,5 mm
Atribut názvu produktu	Ø 32 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

