

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 63 střední, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306541 32
GTIN	4045197763563
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákržku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější Ø D	78 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Ø trnu d ₁	32 mm

Délka frézovacího trnu L_4	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Upínací $\varnothing D_1$	32 mm
Upnutí	HSK-A 63 střední
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μ m
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro \varnothing trnu 32 mm	309840 32
Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 32 mm	309860 32