

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 63 střední, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306541 40
GTIN	4045197763570
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákržku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	40 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Délka frézovacího trnu L ₄	27 mm

Vnější Ø D	89 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Upínací Ø D ₁	40 mm
Upnutí	HSK-A 63 střední
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Tvar	A
Otvor chladičího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40