

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250162 HB7020
----------------	---------------

GTIN	4045197764034
------	---------------

Třída artiklu	21G
---------------	-----

Popis

CNMG 120416 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm

Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Druh	HB7020
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Rohový rádius	1,6 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení