

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190624 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Druh	HB7020
Rohový rádius	2,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení