

Garant**CNMM 190616, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190616 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Lamač třísek	SR
Rohový rádius	1,6 mm
Druh	HB7020
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení