

Garant**CNMM 190624, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190624 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SR
Hloubka řezu a_p : 2 - 10 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač třísek	SR
Druh	HB7020
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	2,4 mm

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení