

**Garant****SNMG 150608, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251230 HB7020 |
| GTIN           | 4045197764140 |
| Třída artiklu  | 21G           |

**Popis**

SNMG 150608 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,5 - 6 mm        |
| Rohový rádius                       | 0,8 mm            |
| Druh                                | HB7020            |
| Posuv $f$                           | 0,15 - 0,5 mm/ot, |
| Lamač třísek                        | SM                |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 120 - 350 m/min   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití                | P  |
| Přiřazení dokončování/hrubování      | hrubování-dokončování                        |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 150608                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 8  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |