

**Garant****SNMG 190616, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251336 HB7020
GTIN	4045197764201
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 190616 HB7020 Rohový rádius: 1,6 mm  
Druh: HB7020  
Lamač třísek: SG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 300 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 300 m/min
Druh	HB7020
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení