


Garant**WNMG 080412, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Druh	HB7020
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení