



## Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální, Velikost stopky: 16 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	290035 16
GTIN	4030741007880
Třída artiklu	29I

### Popis

#### Provedení:

Konvenční použití.

#### Upozornění:

Musí být nastavena výška hrotu.

Pro rádlovaný profil: RGV30° 1×GE30°

Pro  $\varnothing d_1$  rýhovacího kolečka: 20 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b: 8 mm

Pro  $\varnothing d_2$  otvoru rýhovacího kolečka: 6 mm

Pracovní rozsah: 15 - 200 mm

Osový čep: 299911 1

### Technický popis

Osový čep	299911 1
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	6 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	8 mm
Pracovní rozsah	15 - 200 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	20 mm
Stopka výška	16 mm
Stopka šířka	16 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 1×AA

Pro rádlovaný profil	RBR 1×BL
Pro rádlovaný profil	RBL 1×BR
Pro rádlovaný profil	RGE30° 1×GV30°
Pro rádlovaný profil	RGV30° 1×GE30°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

### Příslušenství

HSS osový čep	290300
HSS osový čep HSS Typ 1	299911 1
Sada rádlovacích tvářecích nástrojů ECO Typ SET	290050 SET