



Sada rádlovacího frézovacího nástroje, Velikost stopky: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290219 20
GTIN	4030741656903
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Obsah:

Po 1 ks rádlovacího frézovacího nástroje č. 290200 a č. 290210: vel. 20

Po 1 ks rádlovacích koleček č. 290276 a č. 290281: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290261: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Technický popis

Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°

Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR45°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 16X mm	290210 16X
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 20 mm	290200 20
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Rádlovací frézovací nástroj univerzální Velikost stopky 20 mm	290210 20
Rádlovací kolečko PM Ø rýhovacího kolečka d1 × šířka rýhovacího kolečka b / dělení zubů 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8