

**Rádlovací frézovací nástroj ECO pravý, Velikost stopky: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290230 12
GTIN	4030741341786
Třída artiklu	29H

Popis**Provedení:**

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka: 15 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b: 4 mm

Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka: 8 mm

Pracovní rozsah: 3 - 50 mm

TK pouzdro, krycí destička, šroub: 299920 3

Technický popis

Výška stopky	12 mm
Pracovní rozsah	3 - 50 mm
Šířka stopky	12 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 3
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička,
šroub Typ 3

299920 3