



Rádlovací frérovací nástroj ECO pravý, Velikost stopky: 12 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290238 12
GTIN	4030741290466
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Pro rádlovaný profil: RGE30° 2×AA

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka: 15 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b: 4 mm

Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka: 8 mm

Pracovní rozsah: 3 - 50 mm

TK pouzdro, krycí destička, šroub: 299920 4

Technický popis

Stopka výška	12 mm
Pracovní rozsah	3 - 50 mm
Stopka šířka	12 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 4
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Pro rádlovaný profil	RGE45° BL/BR15°
Pro rádlovaný profil	RGE30° 2×AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Příslušenství

HSS osový čep s rovnou plochou

290306

HSS osový čep HSS Typ 4

299911 4