


Garant**Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HU7315, Stoupání: 3,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270763 3,5
GTIN	4045197765185
Třída artiklu	21J

Popis

Provedení:**Destička s plným profilem 60°** pro vnitřní závit dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	3,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HU7315
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	MF
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH

Druh závitu	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	100 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
CuZn	vhodný	110 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		