


Garant**Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HU7315, Počet chodů / palec: 14**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270828 14
GTIN	4045197765246
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	14
Řezný materiál	TK
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Způsob použití	pravý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HU7315
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	100 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
CuZn	vhodný	110 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		