


**Garant**

**Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá, HB7010, Široká drážka m (H13): 0,5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271010 0,5
GTIN	4045197765307
Třída artiklu	21J

**Popis****Vhodné pro:**

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

**Technický popis**

Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	0,4 mm
Šířka drážky m (H13)	0,5 mm
Šířka břitu w	0,59 mm
$t_{max}$	0,7 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravý
Typ	HB7010
Drážky dle normy	DIN 472

Tloušťka	2,42 mm
Velikost destičky L	9,3 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		