



Závitořezy do M10, Typ: 720938



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075550 720938
GTIN	4014586881256
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- Elektronická regulace otáček pro citlivé nasazení.
- Silný záběr pro spolehlivé zvládnutí úkolů.
- Integrovaná reverzní převodovka s rychlým zpětným chodem.
- Citlivá rukojeť FEIN pro bezpečnou práci bez únavy.
- Integrovaný spínač pro pohodlnou obsluhu.

Síťový napáječ 220V.

Rozsah dodávky:

Bez sklíčidla pro vrták. Včetně dodatečného držadla. K práci je nutné kleštinové sklíčidlo (č. 075580 vel. 063012) popř. čelistové sklíčidlo (č. 075580 vel. 019009).

Technický popis

Maximální Ø řezání závitů do oceli	M10
Označení výrobce	GWP 10
Upínač nástroje	B12
Maximální počet otáček	0 - 450 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Hmotnost	1,6 kg
Příkon	450 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Závitořez

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Akumulátor Li-IonHighPower Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073834 FE18
Příslušenství závitořezu Typ 063012	075580 063012
Příslušenství závitořezu Typ 019009	075580 019009
Příslušenství závitořezu Typ 009013	075580 009013