



Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376615 2
GTIN	4020772017736
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Zesílené provedení se zvýšenými přídržnými silami.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Rozteč otvorů e	26 mm
Celková délka	224 mm
Přítlačná síla P2	3000 N
Výška celkem	51 mm
Přítlačná síla P1	1600 N
Ø otvoru d	5,6 mm

Rozteč otvorů f	19,5-29,5 mm
Přítlačný šroub	M6×50 mm
Typ	68300J
Upínací výška H	28 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka