



Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376615 3
GTIN	4020772008130
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Zesílené provedení se zvýšenými přídržnými silami.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Ø otvoru d	6,5 mm
Přítlačná síla P1	2500 N
Rozteč otvorů f	22-31,8 mm
Přítlačný šroub	M8×58 mm
Výška celkem	58 mm
Celková délka	242 mm

Rozteč otvorů e	25,7 mm
Přítlačná síla P2	4000 N
Typ	68300J
Upínací výška H	33,5 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka