



Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376615 4
GTIN	4020772008147
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.

Zesílené provedení se zvýšenými přídržnými silami.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	77 mm
Rozteč otvorů e	41 mm
Přítlačná síla P1	3500 N
Celková délka	329 mm
Rozteč otvorů f	29-43 mm
Přítlačná síla P2	8000 N

Ø otvoru d	8,5 mm
Přítlačný šroub	M10×76 mm
Typ	68300J
Upínací výška H	41 mm
Druh produktu	Vodorovná rychloupínka