



Vodorovná rychloupínka pro odnímatelnou rukojeť, s vodorovnou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376617 2
GTIN	4020772093945
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Lze používat pouze ve spojení s č. 376627.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Výhoda:

Rušivým konturám lze zabránit pouhým odstraněním rukojeti.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Vzdálenost otvorů e: 26 mm

Rozteč otvorů f: 24,5 mm

Ø otvoru d: 5,6 mm

Výška upnutí L₂: 24 mm

Přitlačná síla P1: 1000 N

Přitlačná síla P2: 1200 N

Technický popis

Přitlačná síla P1	1000 N
-------------------	--------

Přítlačná síla P2	1200 N
Vzdálenost otvorů e	26 mm
Výška celkem	45 mm
Celková délka	113 mm
Výška upnutí L ₂	24 mm
Ø otvoru d	5,6 mm
Rozteč otvorů f	24,5 mm
Přítlačný šroub	M6×35 mm
Typ	6837M
Druh produktu	Rychloupínač