



Vodorovná rychloupínka pro odnímatelnou rukojeť, s vodorovnou patkou, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376617 3
GTIN	4020772094201
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Lze používat pouze ve spojení s č. 376627.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Výhoda:

Rušivým konturám lze zabránit pouhým odstraněním rukojeti.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Vzdálenost otvorů e: 25,7 mm

Rozteč otvorů f: 25 mm

Ø otvoru d: 6,5 mm

Výška upnutí L₂: 32 mm

Přitlačná síla P1: 1800 N

Přitlačná síla P2: 2500 N

Technický popis

Přitlačná síla P2	2500 N
-------------------	--------

Celková délka	134 mm
Přítlačný šroub	M8×45 mm
Přítlačná síla P1	1800 N
Výška upnutí L ₂	32 mm
Vzdálenost otvorů e	25,7 mm
Výška celkem	48,5 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
Rozteč otvorů f	25 mm
Typ	6837M
Druh produktu	Rychloupínač