



Vodorovná rychloupínka pro odnímatelnou rukojeť, s vodorovnou patkou, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376617 4
GTIN	4020772094263
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přitlačných šroubů.

Lze používat pouze ve spojení s č. 376627.

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

Výhoda:

Rušivým konturám lze zabránit pouhým odstraněním rukojeti.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Vzdálenost otvorů e: 41 mm

Rozteč otvorů f: 36 mm

Ø otvoru d: 8,5 mm

Výška upnutí L₂: 45 mm

Přitlačná síla P1: 2000 N

Přitlačná síla P2: 3000 N

Technický popis

Celková délka	191 mm
---------------	--------

Přítlačná síla P2	3000 N
Přítlačná síla P1	2000 N
Rozteč otvorů f	36 mm
Výška upnutí L ₂	45 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Vzdálenost otvorů e	41 mm
Výška celkem	75 mm
Přítlačný šroub	M8×65 mm
Typ	6837M
Druh produktu	Rychloupínač