

Yale

Elektrický kladkostroj CPVF VEGO, Typ: 0,5-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Elektrický řetězový zvedák s **nosným hákem** s robustní a spolehlivou konstrukcí. Integrovaný **spínač koncové polohy** pro nejvyšší a nejnižší polohu řetězu prodlužuje životnost kluzné spojky, motoru a pláště. Modul hnacího ústrojí 1 Am, doba zapnutí 50 % při rychlosti, standardní provozní napětí (400 V/50 Hz). Zvýšená bezpečnost provozu díky 42 V stykačovému ovládání, zapouzdřený řídicí spínač s krytím IP65, motory IP55.

Se dvěma rychlostmi (přesný zdvih).

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro motor.)

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro řídicí spínač.)

Upozornění:

Provedení se 2 rychlostmi (přesný zdvih), jiné výšky zdvihu, podvozek, řetězový zásobník, bezdrátové provedení a provedení 230 V na poptávku.

Technický popis

Rychlost zvedání	4 m/min
Rychlost zvedání	1 m/min
Nosnost	500 kg
Normální výška zvedání	3 m
Počet provazových řetězů	2
Hmotnost	21 kg
Ochranná třída IP	IP 55
Ochranná třída IP	IP 65
Druh produktu	Pákový kladkostroj