

**uvex****Polobotky černé/oranžové uvex 2, S3, Velikost bot EU: 40**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	092135 40
GTIN	4031101609522
Třída artiklu	04V

## Popis

### Provedení:

Lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.

- **Materiál výstelky Distance Mesh.**
- **100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.**
- **Dvouvrstvá podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.**
- **Překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.**
- **Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.**
- **Vybavení ESD.**

Bezpečnostní obuv s hydrofobní lícovou hlazenou usní a rychlozavazovacími elastickými tkaničkami. S nekovovou vložkou proti prošlápnutí.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

## Technický popis

Třída ochrany	S3
---------------	----

Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
Neprosakující a neabsorbující	ano
Velikost bot EU	40
Svrchní materiál	Hovězí kůže
Barva	černá/oranžová
Materiál vnitřní podšívky	Distance Mesh
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Řada	uvex 2
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty