

Garant**TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 16,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122380 16,5 |
| GTIN | 4045197046154 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity** s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tvar HB a HE k dostání za stejnou cenu jako HA.
Tvar **HB**: Objednávejte pod

č.**122385**.
Tvar **HE**: Objednávejte pod č.**122380 + 12900HE**.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Počet břitů Z | 2 |
| Délka drážky pro třísky L_c | 73 mm |
| Jmenovitý Ø D_c | 16,5 mm |
| Tolerance stopky | h6 |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| Tolerance jmenovitý Ø | h7 |
| Ø stopky D_s | 18 mm |
| Celková délka L | 123 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 48,3 mm |
| Povlak | TiAlN |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 4×D |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | modrá |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 245 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 85 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 55 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 35 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |

Služby

| | |
|------------------------|-----------|
| Broušení stopky Typ HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|