

**HOLEX®****VBMT 110304 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Třída artiklu	22D

**Popis**

VBMT 110304 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PM
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Druh	HBX020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální